

FICHA TÉCNICA

CODIGO SAP: 040110097

DENOMINACIÓN DEL EQUIPO : OF TALMO-RETINOSCOPIO DE PARED

UNIDAD FUNCIONAL (Servicio) : OF TALMOLOGIA

PACIENTES : TODOS

DEFINICIÓN FUNCIONAL

SISTEMA DISEÑADO PARA EL USO DE UN OF TALMOSCOPIO Y RETINOSCOPIO MONTADOS EN UNA ESTRUCTURA FIJA EN LA PARED. PARA UNA EVALUACIÓN OF TALMOLÓGICA PRIMARIA DE DIVERSOS PACIENTES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

A GENERALES

- A01 UN (01) TRANSFORMADOR O UNIDAD DE PARED (INCLUYE ELEMENTOS PARA SER ANCLADO EN PARED)
- A02 CON SOPORTE PARA DOS MANGOS DE INSTRUMENTOS COMO MÍNIMO
- A03 PARA USO CON CABEZALES DE OF TALMOSCOPIO DIRECTO Y RETINOSCOPIO
- A04 ACTIVACIÓN Y DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA DEL INSTRUMENTO AL EXTRAELO O INTRODUCIRLO EN EL SOPORTE

B COMPONENTES

MANGOS

- B01 PARA CABEZAL DE OF TALMOSCOPIO DIRECTO Y CABEZAL DE RETINOSCOPIO
- B02 CON CONTROL DEL NIVEL DE ILUMINACIÓN
- B03 CABLE ESPIRALADO DE CONEXIÓN PARA CADA MANGO CON LONGITUD MÍNIMA DE 03 m

OF TALMOSCOPIO DIRECTO

- B04 UN (01) CABEZAL DE OF TALMOSCOPIO DIRECTO
 - B05 NÚMERO MÍNIMO DE LENTES CORRECTIVOS: 68
 - B06 RANGO MÍNIMO EN DIOPTRÍAS DE LOS LENTES CORRECTIVOS: DE -30 A +38, EN PASOS SIMPLES O DE 1D (DIOPTRIA)
 - B07 CINCO (05) FORMAS DE APERTURA COMO MÍNIMO. DEBE INCLUIR APERTURA DE HENDIDURA (SLIT O STREAK), 3 TAMAÑOS DE APERTURA DE CIRCULO (CIRCLE O SPOT) y APERTURA DE FIJACIÓN.
 - B08 DOS (02) TIPOS DE FILTROS COMO MÍNIMO. DEBE INCLUIR FILTRO LIBRE DE ROJO Y FILTRO AZUL
 - B09 CON FILTRO POLARIZANTE O SISTEMA QUE PERMITA REDUCIR LOS REFLEJOS DE LA CORNEA
 - B10 A PRUEBA DE POLVO
 - B11 ILUMINACIÓN DEL TIPO LED
- ##### RETINOSCOPIO
- B12 UN (01) CABEZAL DE RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO CIRCULAR (CIRCLE O SPOT)
 - B13 UN (01) CABEZAL DE RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO HENDIDURA (SLIT O STREAK)
 - B14 CONTROL DE GIRO DE 0° A 360° DEL HAZ DE LUZ
 - B15 A PRUEBA DE POLVO
 - B16 QUE PERMITA EL USO DE CARTILLAS O TARJETAS PARA RETINOSCOPIA DINÁMICA
 - B17 ILUMINACIÓN DEL TIPO LED O XENON O HALÓGENO

ACCESORIOS

INSUMOS/ CONSUMIBLES

La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.

- C01 UNA (01) LÁMPARA DE RESPUESTO PARA CABEZAL DE RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO CIRCULAR (CIRCLE, SPOT). EN CASO LA ILUMINACIÓN SEA DEL TIPO XENON O HALÓGENO
- C02 UNA (01) LÁMPARA DE RESPUESTO PARA CABEZAL DE RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO HENDIDURA (SLIT, STREAK), EN CASO LA ILUMINACIÓN SEA DEL TIPO XENON O HALÓGENO
- C03 DOS (02) CARTILLAS O TARJETAS COMO MÍNIMO PARA RETINOSCOPIA DINÁMICA

D REQUERIMIENTO DE ENERGIA

- D01 220 V/ 60 Hz (CON TOLERANCIA SEGÚN EL CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD) PARA EL TRANSFORMADOR O UNIDAD DE PARED