

FICHA TÉCNICA

DENOMINACIÓN: RETINOSCOPIO HENDIDURA

CODIGO SAP: 40110050

UNIDADES FUNCIONALES (SERVICIOS)

CONSULTORIO EXTERNO - OFTALMOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA PEDIATRICA

DEFINICIÓN FUNCIONAL

DISPOSITIVO MÉDICO OFTÁLMICO PORTÁTIL QUE SE UTILIZA PARA MEDIR LOS ERRORES DE REFRACCIÓN DEL OJO MEDIANTE LA PROYECCIÓN DE UN HAZ DE LUZ EN SU INTERIOR Y LA OBSERVACIÓN DEL MOVIMIENTO DE LA ZONA ILUMINADA SOBRE LA SUPERFICIE RETINIANA Y LA REFRACCIÓN DE LOS RAYOS EMERGENTES.

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS

I	GENERALES
I.1	UN (01) CABEZAL DE RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO CIRCULAR (CIRCLE O SPOT)
I.2	UN (01) CABEZAL DE RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO HENDIDURA (SLIT O STREAK)
I.3	ILUMINACIÓN DEL TIPO LED O XENON O HALÓGENO
I.4	UN (01) MANGO DE RETINOSCOPIO PARA BATERÍA RECARGABLES ESTÁNDAR.
I.5	UNA (01) BATERÍA RECARGABLE PARA MANGA DE RETINOSCOPIO DE 3.5 V.
I.6	DOS (02) CARTILLAS O TARJETAS COMO MÍNIMO PARA RETINOSCOPIA DINÁMICA
I.7	CONTROL DE GIRO DE 0° A 360° DEL HAZ DE LUZ
I.8	SISTEMA DE FILTRADO DE POLARIZACIÓN
I.9	A PRUEBA DE POLVO
I.10	UN (01) ESTUCHE PORTA EQUIPO
II	ACCESORIOS
INSUMOS/ CONSUMIBLES	
La cantidad es referencial. Los usuarios podrán cambiarlas de acuerdo a sus necesidades y demandas.	
II.1	UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO PARA RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO HENDIDURA (SLIT O STREAK). EN CASO LA ILUMINACIÓN SEA DEL TIPO XENON O HALOGENO
II.2	UNA (01) LÁMPARA DE REPUESTO PARA RETINOSCOPIO, CON HAZ DE LUZ TIPO CIRCULAR (CIRCLE O SPOT). EN CASO LA ILUMINACIÓN SEA DEL TIPO XENON O HALOGENO
II.3	UNA (01) BATERÍA RECARGABLE ADICIONAL DE RESPUESTO
II.4	UN (01) CARGADOR DE BATERÍAS CON ENTRADA DE 220 VCA, 60 Hz Y SALIDA REGULADA DE 3.5 V, PROVISTO POR EL FABRICANTE DEL RETINOSCOPIO
III	REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA
III.1	SUMINISTRO POR CARGADOR ADAPTADOR ELÉCTRICO MONOFÁSICO, 220 VAC, 60 HZ Y CONECTADO A SISTEMA DE PUESTA A TIERRA.